

Teleptömb
MHA4-PR6-3-1/4
Cikkszám: 525236

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	6
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	1080 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal szerelősínnel
Szeleprögzítés típusa	belső menettel
1/33 pneumatikus csatlakozó	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4 belső menet
3/11 pneumatikus csatlakozás	G3/8
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet