

Műanyag tömlő PUN-V0-10X1,5-RT

Cikkszám: 525452

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	10 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	54 mm
Belső Ø	7 mm
Min. hajlítási sugár	20 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...101.5 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	nyomás nélküli használat 90 °C-ig
A termék súlya hossz szerint	0.051 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	piros
Színnel kapcsolatos megjegyzés	a szabványos színtől való eltérés a lángvédelem miatt
Shore-keménység	D 54 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)