

Műanyag tömlő PAN-V0-8X1-RT

Cikkszám: 525475

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	10 mm
Dugaszolható csavarzat külső átmérője	8 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	45 mm
Belső Ø	6 mm
Min. hajlítási sugár	24 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...43.5 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Ásványolaj: max. 0,3 MPa max. 90 °C-on Víz: max. 0,3 MPa max. 90 °C-on
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Ásványi olaj Víz (folyékony, jégmentes)
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 V-0 (köpeny)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...90 °C
A termék súlya hossz szerint	0.065 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	piros
Shore-keménység	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PA12-P PVC-P