

# Műanyag tömlő PAN-V0-8X1-WS

Cikkszám: 525479

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 10 mm                                                                                          |
| Dugaszolható csavarzat külső átmérője          | 8 mm                                                                                           |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 45 mm                                                                                          |
| Belső Ø                                        | 6 mm                                                                                           |
| Min. hajlítási sugár                           | 24 mm                                                                                          |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas                                                                      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon   | -0.095 MPa...0.3 MPa<br>-0.95 bar...3 bar                                                      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya    | -13.775 psi...43.5 psi                                                                         |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                            |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Ásványolaj: max. 0,3 MPa max. 90 °C-on<br>Víz: max. 0,3 MPa max. 90 °C-on                      |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...-] szerint<br>Ásványi olaj<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tűzvizsgálati alapanyag                        | UL94 V-0 (köpeny)                                                                              |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                         | -30 °C...90 °C                                                                                 |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.065 kg/m                                                                                     |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                                                          |
| Szín                                           | fehér                                                                                          |
| Shore-keménység                                | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                              |
| Tömlő alapanyaga                               | PA12-P<br>PVC-P                                                                                |