

Busz csatlakozás FBA-2-M12-5POL

Cikkszám: 525632

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal
Terméksúly	28 g
Elektromos csatlakozó	9 pólusú / 5 pólusú Egyenes aljzat / csatlakozó és aljzat Sub-D / M12x1
DC üzemi feszültségi tartomány	24 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz aranyozott