

Busz csatlakozás FBA-1-SL-5POL

Cikkszám: 525634

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	26 g
Elektromos csatlakozó	9 pólusú / 5 pólusú Egyenes aljzat / egyenes csatlakozó Sub-D / -
DC üzemi feszültségi tartomány	24 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz aranyozott