

Busz csatlakozás FBSD-KL-2X5POL

Cikkszám: 525635

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	20 g
Elektromos csatlakozó	5 pólusú / 5 pólusú Derékszögű aljzat / Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	24 V
Áramterhelhetőség	12 A
Csatlakozási keresztmetszet	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz aranyozott