

Középhelyzet modul SLG-Z-8/12-A

Cikkszám: 525680

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Ütköző rotációs hajtásként a fogasléc/fogaskerék elv szerint
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	33.5 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és illesztő csapszeggel
Pneumatikus csatlakozó	M3
Ütköző alapanyaga	Nikkelezett acél
Tömítések alapanyaga	PUR
Ház alapanyaga	Alumínium keményre eloxált