

**Profilléc**  
**SLG-S-18-400**  
Cikkszám: 525697

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                     | Érték                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Beépítési helyzet            | tetszés szerint                         |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel    |
| LABS konformitás             | VDMA24364-B2-L                          |
| Környezeti hőmérséklet       | -10 °C...60 °C                          |
| Terméksúly                   | 517 g                                   |
| Rögzítés módja               | átmenő furattal és illesztő csapszeggel |
| Ház alapanyaga               | Alumínium<br>keményre eloxált           |