

# Műanyag tömlő PUN-4X0,75-BL-500

Cikkszám: 525746

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 4 mm                                                                                                                                                                                |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 17 mm                                                                                                                                                                               |
| Belső Ø                                        | 2.6 mm                                                                                                                                                                              |
| Min. hajlítási sugár                           | 8 mm                                                                                                                                                                                |
| Használati útmutató                            | TPE-U észter-alapú<br>A műanyag tömlőt csak akkor szabad kábelekkkel érintkezve fektetni, ha azok burkolata foszforsav-észtermentes. Ellenkező esetben a műanyag tömlő megsérülhet. |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas                                                                                                                                                           |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon   | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar                                                                                                                                           |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya    | -13.775 psi...101.5 psi                                                                                                                                                             |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                                   |
| Engedély                                       | TÜV                                                                                                                                                                                 |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0527 00                                                                                                                                                                    |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...-] szerint                                                                                                                                    |
| Tűzvizsgálati alapanyag                        | UL94 HB                                                                                                                                                                             |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                         | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                                      |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.0089 kg/m                                                                                                                                                                         |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz<br>3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával<br>3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz                                               |
| Szín                                           | kék                                                                                                                                                                                 |
| Shore-keménység                                | D 52 +/-3                                                                                                                                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                   |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                           |