

Vákuum szívókorong

ESS-30-GT-M6

Cikkszám: 525968

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	3.5 mm
Min. munkadarabsugár	26 mm
Névleges szélesség	2.5 mm
Szívókorong átmérője	30 mm
Szívókorong kapacitása	2.4 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Szívókorongalak	kerek, mély
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	36 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	13 N
Terméksúly	12 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M6
Szín	vörös-barna
Shore-keménység	72 +/- 5
Beecsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	Vulkollan®