


# Vákuum szívókorong ESS-50-GT-G1/4

Cikkszám: 525979

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó     | 8 mm                                            |
| Min. munkadarabsugár                      | 40 mm                                           |
| Névleges szélesség                        | 2.5 mm                                          |
| Szívókorong átmérője                      | 50 mm                                           |
| Szívókorong kapacitása                    | 11.2 cm <sup>3</sup>                            |
| Beépítési helyzet                         | tetszés szerint                                 |
| Szívókorongalak                           | kerek, mély                                     |
| Üzemi nyomás                              | -0.95 bar...0 bar                               |
| Névleges üzemi nyomás                     | -0.7 bar                                        |
| Üzemi közeg                               | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján |
| KBK korrózióállósági osztály              | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel            |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-A1-L                                  |
| Környezeti hőmérséklet                    | -10 °C...80 °C                                  |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson          | 97 N                                            |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson | 30 N                                            |
| Terméksúly                                | 21 g                                            |
| Rögzítés módja                            | vákuumcsatlakozással                            |
| Vákuumcsatlakozás                         | G1/4                                            |
| Szín                                      | vörös-barna                                     |
| Shore-keménység                           | 72 +/- 5                                        |
| Beccavarható tengelycsap alapanyaga       | Kovácsolt alumínium ötvözet                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések     | RoHS-kompatibilis                               |
| Szívókorong alapanyaga                    | Vulkollan®                                      |