


Vákuum szívókorong ESS-80-GT-G1/4

Cikkszám: 525985

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	7.5 mm
Min. munkadarabsugár	100 mm
Névleges szélesség	5.5 mm
Szívókorong átmérője	80 mm
Szívókorong kapacitása	28.6 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	kerek, harangforma
Szívókorongalak	kerek, mély
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Szakítóerő 70% vákuum esetén	245 N
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	245 N
Rögzítő menet max. meghúzási nyomatéka	11 Nm
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	99 N
Terméksúly	60 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Szín	vörös-barna
Shore-keménység	72 +/- 5
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	Vulkollan®