

Vákuum szívókorong ESS-100-GT-M10

Cikkszám: 525986

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	9 mm
Min. munkadarabsugár	135 mm
Névleges szélesség	5.5 mm
Szívókorong átmérője	100 mm
Szívókorong kapacitása	53.9 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	kerek, harangforma
Szívókorong tartó hozzárendelése	5-ös méret
Szívókorongalak	kerek, mély
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Szakítóerő 70% vákuum esetén	297 N
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	375 N
Rögzítő menet max. meghúzási nyomatéka	12 Nm
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	183 N
Terméksúly	86.5 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M10
Szín	vörös-barna
Shore-keménység	72 +/- 5
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	Vulkollan®