

# Vákuum szívókorong ESS-80-BT-M10

Cikkszám: 525997

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó     | 10.5 mm                                          |
| Min. munkadarabsugár                      | 100 mm                                           |
| Névleges szélesség                        | 2.5 mm                                           |
| Szívókorong átmérője                      | 80 mm                                            |
| Szívókorong kapacitása                    | 59.1 cm <sup>3</sup>                             |
| Beépítési helyzet                         | tetszés szerint                                  |
| Szívókorong tartó hozzárendelése          | 5-ös méret                                       |
| Szívókorongalak                           | kerek harmonika, 1,5-szörös                      |
| Üzemi nyomás                              | -0.95 bar...0 bar                                |
| Névleges üzemi nyomás                     | -0.7 bar                                         |
| Üzemi közeg                               | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján |
| KBK korrózióállósági osztály              | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel             |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-A1-L                                   |
| Környezeti hőmérséklet                    | -10 °C...80 °C                                   |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson          | 237 N                                            |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson | 102 N                                            |
| Terméksúly                                | 84.5 g                                           |
| Rögzítés módja                            | vákuumcsatlakozással                             |
| Vákuumcsatlakozás                         | M10                                              |
| Szín                                      | vörös-barna                                      |
| Shore-keménység                           | 72 +/- 5                                         |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga       | Kovácsolt alumínium ötvözet                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések     | RoHS-kompatibilis                                |
| Szívókorong alapanyaga                    | Vulkollan®                                       |