


Vákuum szívókorong ESV-100-GT

Cikkszám: 526005

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	9 mm
Min. munkadarabsugár	135 mm
Szívókorong átmérője	100 mm
Szívókorong kapacitása	53.9 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	kerek, harangforma
Szívókorongalak	kerek, mély
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Szakítóerő 70% vákuum esetén	375 N
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	100 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	183 N
Terméksúly	58.9 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Szín	vörös-barna
Shore-keménység	72 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	Vulkollan®