

# Manométer készlet DPA-100-16-MA-SET

Cikkszám: 526099

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                  | Érték              |
|---------------------------|--------------------|
| Megfelel a szabványnak    | EN 837-1           |
| Névleges méretű manométer | 40                 |
| Szerkezeti felépítés      | Csőrugós manométer |
| Rögzítés módja            | külső menettel     |
| Üzemi nyomás              | 16 bar             |
| Mérési pontossági osztály | 2,5                |
| Védettség                 | IP43               |
| Környezeti hőmérséklet    | 5 °C...60 °C       |
| LABS konformitás          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Beépítési helyzet         | tetszés szerint    |
| Pneumatikus csatlakozó    | G1/4               |
| Terméksúly                | 305 g              |