

# Busz csomópont CPX-FB23-24

Cikkszám: 526176

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jegyzőkönyv                           | CC-Link                                                                                                           |
| Méretetek: Sz x H x M                 | (beleértve a sorolható tömböt is)<br>50 mm x 107 mm x 50 mm                                                       |
| Terméksúly                            | 115 g                                                                                                             |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                                                                                                     |
| Csapághőmérséklet                     | -20 °C...70 °C                                                                                                    |
| Védettség                             | IP65<br>IP67                                                                                                      |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korróziónak való kitettség                                                                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                                                                                    |
| Ház alapanyaga                        | Megerősített PA<br>PC                                                                                             |
| Termékspecifikus LED kijelző          | M: Módosítás, paraméterezés<br>PL: terhelésellátás<br>PS: elektronikaellátás, érzékelőellátás<br>SF: Rendszerhiba |
| Buszspecifikus LED kijelző            | Error: kommunikációs hiba<br>RD: adatok fogadása<br>Futás: kommunikációs állapot<br>SD: Adatküldés                |
| Eszközspecifikus diagnosztika         | Csatorna- és modulatorientált diagnosztika<br>Modulok alulfeszültsége<br>Diagnosztikai memória                    |
| Kezelő elemek                         | DIL kapcsoló                                                                                                      |
| Terepibusz interfész                  | Aljzat, Sub-D, 9 pólusú<br>Konfigurálható Sub-D dugasz<br>Csavaros sorkapocs, IP20                                |
| Maximális címkapacitás, bemenetek     | 14 byte<br>32 byte<br>64 byte                                                                                     |
| Bemenetekkel kapcsolatos megjegyzések | 14 bájt az Rx-hez (F23)<br>32 bájt az RWr-nél (F23)<br>64 bájt Rx, RWr (F24) esetén                               |
| Maximális címkapacitás, kimenetek     | 14 byte<br>32 byte<br>64 byte                                                                                     |

| Jellemző                                             | Érték                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimenetekkel kapcsolatos megjegyzések                | 14 bájtt a Ry-nél (F23)<br>32 bájtt RWw-vel (F23)<br>64 bájtt Ry, RWw (F24) számára                                  |
| Paraméterezés                                        | Diagnosztikai viselkedés<br>Failsafe reakció<br>Csatornák kényszerítése<br>Jelbeállítás<br>Rendszerparaméterek       |
| Átviteli sebesség                                    | 156 ... 10000 kbit/s                                                                                                 |
| Kiegészítő funkciók                                  | A rendszer állapota folyamatadatokon keresztül leképezhető<br>Kiegészítő diagnosztikai interfész a kezelőegységekhez |
| DC üzemi feszültségi tartomány                       | 18 V...30 V                                                                                                          |
| DC névleges üzemi feszültség                         | 24 V                                                                                                                 |
| Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett | Jell. 70 mA                                                                                                          |