

Dugasz
SD-SUB-D-ST25
Cikkszám: 527522

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	51 g
Elektromos csatlakozó	25 pólusú Csatlakozó Sub-D
DC üzemi feszültségi tartomány	250 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	250 V
Áramterhelhetőség	5 A
Kábelcsavarzat	Pg11
Megengedett kábelátmérő	7 mm...12 mm
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet aranyozott