


# Csatlakozó kábel KMP6-15P-12-5

Cikkszám: 527544

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Megfelel a szabványnak                           | DIN 41652                     |
| Vezetékmegjelölés                                | táblatartó nélkül             |
| Csatlakozási gyakoriság                          | 50                            |
| Terméksúly                                       | 585 g                         |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal          |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | szögletes                     |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                        |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | egyenes                       |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | Sub-D                         |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 15                            |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 15                            |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | 2x 4-40 UNC csavar            |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                 |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Kábel                         |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | nyitott vég                   |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 15                            |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 15                            |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 0 V...30 V                    |
| DC névleges üzemi feszültség                     | 24 V                          |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                       | 2.8 A                         |
| Lökőfeszültség-állóság                           | 1 kV                          |
| Kábelhossz                                       | 5 m                           |
| Vezetéktulajdonság                               | Alap kivitel                  |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                | 86 mm                         |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés         | 129 mm                        |
| Kábelátmérő                                      | 8.6 mm                        |
| Kábelátmérő tűrése                               | ± 0,25 mm                     |
| Kábelszerkezet                                   | 15 x 0,34 mm <sup>2</sup>     |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                  | 0,34 mm <sup>2</sup>          |
| Vezetékvégek                                     | levágott tompa                |

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Védettség                                             | IP40                                         |
| Megjegyzés a védettségről                             | szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                                | -25 °C...70 °C                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...70 °C                                |
| Csapághőmérséklet                                     | -20 °C...75 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                                   | 2                                            |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | PVC                                          |
| Kábelköpeny színe                                     | szürke                                       |
| Ház alapanyaga                                        | Megerősített PBT                             |
| Ház színe                                             | szürke                                       |
| Csavaros rögzítés alapanyaga                          | Sárgaréz, nikkelezett                        |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                    | Aranyozott rézötvözet                        |