

Aktívszenes szűrő

MS6N-LFX

Cikkszám: 527673

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	0.01 µm...1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus Kézzel forgatható félautomata
Szerkezeti felépítés	Aktívszenes szűrő
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár beépítve fém csészeként
Üzemi nyomás	0 bar...20 bar
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	900 l/min
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Közeghőmérséklet	5 °C...30 °C
Maradék olajtartalom	0.003 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	Aktív szén
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény