

# Nyomásfelfuttató szelep MS4N-DL

Cikkszám: 527712

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Távozó levegő funkció                                        | fojtható                                                                      |
| Működtetés módja                                             | pneumatikus                                                                   |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                               |
| Kézi segédműködtetés                                         | nincs                                                                         |
| Szerkezeti felépítés                                         | Dugattyú-elhelyezkedés                                                        |
| Visszaállítás módja                                          | mechanikus rugó                                                               |
| Vezérlés módja                                               | közvetlen                                                                     |
| Vezérlőlevegőellátás                                         | külső                                                                         |
| Áramlásirány                                                 | nem reverzibilis                                                              |
| Szelepfunkció                                                | 2/2                                                                           |
| Nyomáskijelző                                                | G1/4 előkészítve<br>G1/8-hoz előkészítve<br>nyomásérzékelővel<br>manométerrel |
| Üzemi nyomás                                                 | 4 bar...14 bar                                                                |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1000 l/min...2000 l/min                                                       |
| Engedély                                                     | c UL us - Recognized (OL)                                                     |
| Robbanásvédelem                                              | 21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX)                                            |
| ATEX-kategória, por                                          | II 2D                                                                         |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok                |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                  |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                          |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                                |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                                |
| Terméksúly                                                   | 213 g                                                                         |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                             |

| Jellemző             | Érték                 |
|----------------------|-----------------------|
| Tömítések alapanyaga | NBR                   |
| Ház alapanyaga       | Alumínium présöntvény |