

Nyomásszabályozó szelep telep LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI

Cikkszám: 529004

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	közvetlen vezérlésű membrános szabályozószelep folyamatos sűrített levegő ellátással
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzálással szekunder légtelenítéssel
Nyomáskijelző	G1/4 előkészítve
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.05 MPa...0.7 MPa 7.25 psi...101.5 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...7 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	3800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	4828 g
Rögzítés módja	tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Csatlakozólap alapanyaga	Cink-présöntvény
Kezelőpanel alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény