

# Szűrő

## MS6-LF-1/2-EUV

Cikkszám: 529621

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | 6                                                              |
| Sorozat                                                      | MS                                                             |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                             |
| Szűrőfinomság                                                | 40 µm                                                          |
| Kondenzátum leeresztő                                        | teljesen automatikus<br>manuális reteszelő                     |
| Szerkezeti felépítés                                         | Szinterszűrő centrifugális szeparátorral                       |
| Tartályvédelem                                               | beépítve fém csészeként                                        |
| A kondenzátum elválasztási szint                             | 75 %                                                           |
| Üzemi nyomás                                                 | 2 bar...12 bar                                                 |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 4100 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Csapághőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                 |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint                |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Pórusméret                                                   | 40 µm                                                          |
| Terméksúly                                                   | 820 g                                                          |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:             |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/2                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/2                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                                            |
| Szűrő alapanyaga                                             | PE                                                             |
| Ház alapanyaga                                               | Alumínium présöntvény                                          |
| Tartály alapanyaga                                           | Kovácsolt alumínium ötvözet                                    |

| Jellemző                 | Érték |
|--------------------------|-------|
| Terelő tányér alapanyaga | POM   |