


# Nyomásfelfuttató szelep

## MS6-DL-1/2-Z

Cikkszám: 529818

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Távozó levegő funkció                                        | fojtható                                                       |
| Működtetés módja                                             | pneumatikus                                                    |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                |
| Kézi segédműködtetés                                         | nincs                                                          |
| Szerkezeti felépítés                                         | Dugattyú-elhelyezkedés                                         |
| Visszaállítás módja                                          | mechanikus rugó                                                |
| Vezérlés módja                                               | közvetlen                                                      |
| Vezérlőlevegőellátás                                         | külső                                                          |
| Áramlásirány                                                 | nem reverzibilis                                               |
| Szelepfunkció                                                | 2/2                                                            |
| Üzemi nyomás                                                 | 4 bar...18 bar                                                 |
| b érték                                                      | 0.39                                                           |
| C érték                                                      | 28.97 l/sbar                                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 6450 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                 |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                                                   | 650 g                                                          |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:             |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/2                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/2                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                                            |
| Ház alapanyaga                                               | Alumínium présöntvény                                          |

