


# Leágazó modul MS6-FRM-1/4-Y

Cikkszám: 529858

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                 | Érték                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                                        | tetszés szerint                                                |
| Szerkezeti felépítés                                     | Leágazó modul                                                  |
| Üzemi nyomás                                             | 0 bar...12 bar                                                 |
| Normál névleges térfogatáram a fő áramlási irányban 1->2 | 4200 l/min                                                     |
| Normál névleges áramlás, kimenet felfelé                 | 6000 l/min                                                     |
| Normál névleges térfogatáram, kimenet lefelé             | 6400 l/min                                                     |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                          | 0 V...250 V                                                    |
| DC üzemi feszültségi tartomány                           | 0 V...125 V                                                    |
| Üzemi közeg                                              | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                     | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály                             | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Csapágyhőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Élelmiszerekkel használható                              | Lásd a bővebb anyaginformációt                                 |
| Közeghőmérséklet                                         | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                   | -10 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                                               | 736 g                                                          |
| 1. pneumatikus csatlakozás                               | G1/4                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                | G1/4                                                           |
| 3. pneumatikus csatlakozás                               | G1/2                                                           |
| 4. pneumatikus csatlakozó                                | G1/2                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                    | RoHS-kompatibilis                                              |
| Ház alapanyaga                                           | Alumínium présöntvény                                          |