


Motor karima
EAMF-A-64A/C/D-100A
Cikkszám: 529947

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	480 g
Interfész kód Motor In	100 A
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	64 A 64C 64D
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis