

Csatlakozó
EAMC-B-15-22-5-5
Cikkszám: 530085

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	5 mm
2. tartó átmérője	5 mm
Méret	15
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	12000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.13 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1 Nm
Terméksúly	6 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis