


# Nyomásszabályozó szelep MS6-LRB-1/2-D6-AS

Cikkszám: 530328

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | 6                                                                                       |
| Sorozat                                                      | MS                                                                                      |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb rögzítéssel<br>tartozékokkal zárható                                        |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                                         |
| Szerkezeti felépítés                                         | közvetlen vezérlésű membrános szabályozószelep<br>folyamatos sűrített levegő ellátással |
| Szabályozó funkció                                           | Állandó kimeneti nyomás<br>előnyomás-kompenzációval<br>szekunder légtelenítéssel        |
| Nyomáskijelző                                                | manométerrel                                                                            |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.8 bar...20 bar                                                                        |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0.3 bar...7 bar                                                                         |
| Max. nyomáshiszterézis                                       | 0.25 bar                                                                                |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 6300 l/min                                                                              |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok                          |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                            |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                    |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| Csapágyhőmérséklet                                           | -10 °C...60 °C                                                                          |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                          |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                                          |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                                          |
| Terméksúly                                                   | 747 g                                                                                   |
| Rögzítés módja                                               | Előlapi rögzítés<br>Vezetékbесzerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:                  |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/2                                                                                    |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/2                                                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                                       |

| Jellemző               | Érték                 |
|------------------------|-----------------------|
| Kezelőpanel alapanyaga | PA<br>POM             |
| Tömítések alapanyaga   | NBR                   |
| Ház alapanyaga         | Alumínium présöntvény |
| Membrán alapanyaga     | NBR                   |