

Csatlakozó hüvely KD2-CK-4

Cikkszám: 531622

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.9 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	82 l/min...130 l/min
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	88.9 l/min...140.9 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	16 g
1. pneumatikus csatlakozás	6 mm külső Ø-jű tömlőhöz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomahoz, hollandi anyával
Hollandi anya alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Rugók alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Golyó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Rögzítő gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Szelep test alapanyaga	Sárgaréz
Kioldóhüvely alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett