

Csatlakozó hüvely

KD3-1/4-A

Cikkszám: 531626

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	5 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	185 l/min...594 l/min
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	200.5 l/min...643.9 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	9.5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 15%
Terméksúly	35 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Rugók alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Menettömítés alapanyaga	PA66-GF30 / TPE-U
Menetes elem alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Golyó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Rögzítő gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Szelep test alapanyaga	Sárgaréz
Kioldóhüvely alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett