

Csatlakozó hüvely KD3-1/8-A-R

Cikkszám: 531659

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	5 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 15%
Terméksúly	28 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Rugók alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Menettömítés alapanyaga	PA66-GF30 / TPE-U
Menetes elem alapanyaga	Sárgaréz
Golyó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Rögzítő gyűrű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Szelep test alapanyaga	Sárgaréz
Kioldóhüvely alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett