

## Csatlakozó dugó

### KS4-1/4-I

Cikkszám: 531678

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                                           | 7.85 mm                                         |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon                 | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya                  | -13.775 psi...174 psi                           |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 720 l/min...1161 l/min                          |
| Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram      | 780.5 l/min...1258.5 l/min                      |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 1 - alacsony korróziónak való kitettség         |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                  |
| Névleges meghúzási nyomaték                                  | 9.5 Nm                                          |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése                           | ± 15%                                           |
| Terméksúly                                                   | 31 g                                            |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/4 belső menet                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                               |
| Alapanyag információ                                         | Sárgaréz, nikkelezett                           |