

Olajozó MS4N-LOE-1/8-R

Cikkszám: 531703

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szerkezeti felépítés	Proporcionális szabványos ködkenő
Max. olajtöltési mennyiség	30 ml
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár
Üzemi nyomás	1 bar...12 bar
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz	40 l/min
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Olajviszkózitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	194 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	1/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	PC