

# Tömítőgyűrű OK-3/4

Cikkszám: 531775

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szabvány alapján                             | ISO 16030                                                    |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                                        |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B2-L                                               |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...60 °C                                               |
| RT kézi szorítás                             | igen                                                         |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 35 Nm                                                        |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése           | ± 10%                                                        |
| Terméksúly                                   | 1 g                                                          |
| Pneumatikus csatlakozó                       | G3/4                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                            |
| Ütköző alapanyaga                            | Megerősített PA                                              |
| Tömítések alapanyaga                         | TPE-U(PU)                                                    |