

Elektromos csatlakozó aljzat MHAP-PI-1

Cikkszám: 532182

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	Rögzítő patent
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	6 g
Elektromos csatlakozó	2 pólusú Aljzat
DC üzemi feszültségi tartomány	60 V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábelhossz	1 m
Kábelátmérő	1 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,14 mm ²
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-20 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Ónozott rézötvözet