

Dugasz
FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B
Cikkszám: 532220

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20 mm
Magasság	62 mm
Hossz	61 mm
Jegyzőkönyv	CC-Link
Terméksúly	60 g
Terepibusz interfész	2x 4 rugós kapocs
Terepibusz interfészre vonatkozó megjegyzés	BUS In - BUS Out átmenő hurok
Megengedett kábelátmérő	5 mm...10 mm
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzáló
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Hollandi anya alapanyaga	Sárgaréz
Csavarok alapanyaga	Acél
Tömítések alapanyaga	NBR