

Flexibilis csatlakozó FK-5/16-24

Cikkszám: 532704

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5/16
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	50 g
	1.76 oz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Persely alapanyaga	Acél horganyzott
Ház alapanyaga	Acél horganyzott
Gömbcsap alapanyaga	Edzett acél
Íves alátét alapanyaga	Edzett acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott