



# Finomszűrő LFMB-D-MAXI-DA-A

Cikkszám: 532816

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sorozat                               | D                                                               |
| Méret                                 | Maxi                                                            |
| Szerkezeti felépítés                  | Szálas szűrő                                                    |
| Szűrőfinomság                         | 1 µm                                                            |
| Kondenzátum leeresztő                 | teljesen automatikus                                            |
| Üzemi nyomás                          | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi         |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | ISO 8573-1:2010 [5:4:3] szerinti sűrített levegő<br>Inert gázok |
| Szűrőhatékonyság                      | 99.99 %                                                         |
| Max. kondenzátummennyiség             | 80 cm <sup>3</sup>                                              |
| Tartályvédelem                        | Fém védőkosár                                                   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Közeghőmérséklet                      | 1.5 °C...60 °C                                                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                                  |
| Csapághőmérséklet                     | -10 °C...60 °C                                                  |
| Finomrézecskek szűrési hatékonysága   | 99 %                                                            |
| Maradék olajtartalom                  | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| Olajaeroszol szűrési hatékonyság      | 90 %                                                            |
| Differenciálynomás jelző              | Optikai kijelző                                                 |
| Rögzítés módja                        | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:              |
| Beépítési helyzet                     | függőleges +/- 5 °                                              |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | Csatlakozólap                                                   |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | Csatlakozólap                                                   |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény                                                |

| Jellemző                              | Érték             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Szűrő alapanyaga                      | Boroszilikát rost |
| Tartály alapanyaga                    | PC                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Terméksúly                            | 1021 g            |