


Finomszűrő LFMB-3/4-D-MAXI-DA-A

Cikkszám: 532835

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	D
Méret	Maxi
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Szűrőfinomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint Inert gázok
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	ISO 8573-1:2010 [5:4:3] szerinti sűrített levegő Inert gázok
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	2220 l/min
Min. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	750 l/min
Szűrőhatékonyság	99.99 %
Max. kondenzátummennyiség	80 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	1.5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Finomrészcskék szűrés hatékonysága	99 %
Maradék olajtartalom	0.5 mg/m ³
Olajaeroszol szűrés hatékonyság	90 %
Differenciálynomás jelző	Optikai kijelző
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés tartozékkal választhatóan:
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4

Jellemző	Érték
2. pneumatikus csatlakozó	G3/4
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Tartály alapanyaga	PC
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Terméksúly	1340 g