


# Finomszűrő kombináció LFMBA-1/8-D-MINI-DA-A

Cikkszám: 532873

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | Mini                                                           |
| Sorozat                               | D                                                              |
| Beépítési helyzet                     | függőleges +/- 5 °                                             |
| Szűrőfinomság                         | 0.01 µm                                                        |
| Szűrőhatékonyság                      | 99.9999 %                                                      |
| Kondenzátum leeresztő                 | teljesen automatikus                                           |
| Szerkezeti felépítés                  | Szálas szűrő                                                   |
| Max. kondenzátummennyiség             | 22 ml                                                          |
| Tartályvédelem                        | Fém védőkosár                                                  |
| Üzemi nyomás                          | 0.15 MPa...1.2 MPa<br>1.5 bar...12 bar<br>21.75 psi...174 psi  |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                      | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Maradék olajtartalom                  | 0.01 mg/m³                                                     |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                            | 651 g                                                          |
| Rögzítés módja                        | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/8                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | G1/8                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                              |
| Szűrő alapanyaga                      | Boroszilikát rost                                              |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény                                               |
| Tartály alapanyaga                    | PC                                                             |