


Finomszűrő kombináció LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A

Cikkszám: 532878

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	0.01 µm
Szűrőhatékonyság	99.9999 %
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Max. kondenzátummennyiség	43 ml
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar 21.75 psi...174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	1.5 °C...60 °C
Maradék olajtartalom	0.01 mg/m³
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1429 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	Boroszilikát rost
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC