

**Mikroszűrő patron**  
**MS6-LFM-A**  
Cikkszám: 532909

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                              | Érték                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                                 | 6                                                               |
| Szabvány alapján                                                      | ISO 12500-1<br>ISO 12500-3                                      |
| Sorozat                                                               | MS                                                              |
| Szűrőfinomság                                                         | 0.01 µm                                                         |
| Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 900 l/min                                                       |
| Min. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 135 l/min                                                       |
| Üzemi közeg                                                           | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:-:4] szerint<br>Inert gázok |
| LABS konformitás                                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                                 | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [3:-:2] szerint                |
| Frakcionális elválasztási hatékonyság (0,1 - 0,5 µm)                  | 99.995 %                                                        |
| MPPS                                                                  | 0.05 µm                                                         |
| MPPS szűrési hatékonyság                                              | 99.95 %                                                         |
| Maradék olajtartalom                                                  | 0.01 mg/m³                                                      |