


Dugaszolható csavarzat QB-1/8-5/16-U-M

Cikkszám: 533217

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	0.236 hüvelyk
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Bevonat
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	10
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	13.775 psi...145 psi
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	0.519 oz
Rögzítés módja	SW14 hatszögletű fejescsavar SW5 imbuszcsoncsavar
1. pneumatikus csatlakozás	R1/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	5/16" külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	32 °F...140 °F
Oldógyűrű színe	szürke
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PBT
Menettömítés alapanyaga	NBR
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél