

Kémlelő fedél AK-SUB-9/15-B

Cikkszám: 533334

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	20 g
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott
Tömítések alapanyaga	NBR
Fedél alapanyaga	PA
Relatív páratartalom	nem kondenzáló