

Csatlakozólap VMPA1-IC-AP-1

Cikkszám: 533394

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20.2 mm
Hossz	107.3 mm
Raszterméret	10.5 mm
Üzemi nyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	92 g
Elektromos csatlakozó	M8 Csatlakozó
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	M7
2. pneumatikus csatlakozó	M7
3. pneumatikus csatlakozás	M7
4. pneumatikus csatlakozó	M7
5. pneumatikus csatlakozó	M7
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény