

Műanyag spiráltömlő

PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Cikkszám: 533463

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	2.4 m
Külső Ø	9.5 mm
Tömbhossz	0.889 m
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	50 mm
Belső Ø	6.4 mm
Tekercs átmérője	42 mm
A fordulatok száma	21
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...15 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	11 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	180 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4 külső menet
Szín	kék
Shore-keménység	A 87 +/-3
Csatlakozómenet alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Hurkolódás védelem alapanyaga	POM
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)