

Műanyag spiráltömlő PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Cikkszám: 533467

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	6 m
Külső Ø	11.7 mm
Tömbhossz	1.312 m
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	65 mm
Belső Ø	7.9 mm
Tekercs átmérője	51 mm
A fordulatok száma	53
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...13 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...60 °C
Terméksúly	560 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8 külső menet
Szín	kék
Shore-keménység	A 87 +/-3
Csatlakozómenet alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Hurkolódás védelem alapanyaga	POM
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)