

Vakdugó
B-1/4-50
Cikkszám: 534214

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	50
Megfelel a szabványnak	DIN 908
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	11 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Terméksúly	15 g
Rögzítés módja	SW6 imbuszcsony
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vakdugó alapanyaga	Acél, horganyzott
O-gyűrű alapanyaga	PA TPE-U(PUR)