

**Gömbcsap**  
**VAPB-3/8-F-40-F03**  
Cikkszám: 534303

**FESTO**



## Adatlap

| Jellemző                                                                                         | Érték                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                                                             | 2-utas gömbcsap                                                                             |
| Működtetés módja                                                                                 | mechanikus                                                                                  |
| Tömítés elve                                                                                     | lágý                                                                                        |
| Beépítési helyzet                                                                                | tetszés szerint                                                                             |
| Rögzítés módja                                                                                   | Vezetékbeszerelés                                                                           |
| Armatúra csatlakozó                                                                              | Rp3/8                                                                                       |
| Kapcsolóállás-kijelző                                                                            | Rés iránya = áramlási irány                                                                 |
| Karimafuratkép                                                                                   | F03                                                                                         |
| Belső Ø                                                                                          | 10 mm                                                                                       |
| DN névleges szélesség                                                                            | 10                                                                                          |
| Szelepfunkció                                                                                    | 2/2                                                                                         |
| Áramlásirány                                                                                     | megfordítható                                                                               |
| Névleges nyomás, PN armatúra                                                                     | 40                                                                                          |
| Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény | 5 Nm                                                                                        |
| Letörési nyomaték 1 MPa (10 bar, 145 psi) nyomáskülönbség mellett                                | 3.5 Nm                                                                                      |
| Szabvány alapján                                                                                 | ISO 5211                                                                                    |
| Közeg                                                                                            | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint<br>Inert gázok<br>Víz<br>semleges folyadékok |
| Közeghőmérséklet                                                                                 | -20 °C...150 °C                                                                             |
| Kv átfolyás                                                                                      | 9.4 m³/h                                                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                                            | RoHS-kompatibilis                                                                           |
| LABS konformitás                                                                                 | VDMA24364-Zone III                                                                          |
| Ház alapanyaga                                                                                   | Sárgaréz, nikkelezett                                                                       |
| Ház anyagszáma                                                                                   | 2.0402<br>CW617N                                                                            |
| Ülértömítés alapanyaga                                                                           | PTFE                                                                                        |

| Jellemző                     | Érték                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Tömítések alapanyaga         | HNBR<br>PTFE                            |
| Golyó alapanyaga             | Sárgaréz<br>keménykrómozott             |
| Golyó anyagszáma             | 2.0401<br>CW614N                        |
| Tengely alapanyaga           | Sárgaréz                                |
| Tengely anyagszáma           | 2.0401<br>CW614N                        |
| Terméksúly                   | 500 g                                   |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korróziónak való kitettség |